

Vysílač RF jednonásobný, nástěnný

Kód produktu 3299H-A21908 01

Design Levit®

Varianta bílá / ledová bílá



POPIS

Při stisknutí jednotlivých částí hmatníku se vyše odlišný kód (lze tak nezávisle ovládat jeden nebo dva přijímače).

Napájení: Li článek 3 V, typ CR 2430 (je součástí dodávky)

Počet ovládaných kanálů: 2

Provozní kmitočet vysílače: 868 MHz

Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)

Automatické omezení doby vysílání: 60 s










Pracovní teplota: -20 °C až +55 °C

Vysílání a pokles napájecího napětí jsou indikovány LE diodou.

Pro nástěnnou montáž (pomocí dodávaných oboustranně lepicích terčků nebo vrutů).

Neumísťovat na kovovou podložku!

DALŠÍ VARIANTY

	Varianta	Kód produktu
	bílá / bílá	3299H-A21908 03
	šedá / bílá	3299H-A21908 16
	slonová kost / bílá	3299H-A21908 17
	macchiato / bílá	3299H-A21908 18
	bílá / kouřová černá	3299H-A21908 62
	žlutá / kouřová černá	3299H-A21908 64
	červená / kouřová černá	3299H-A21908 65
	oranžová / kouřová černá	3299H-A21908 66
	zelená / kouřová černá	3299H-A21908 67