

# Vysílač RF jednonásobný, nástěnný

**Kód produktu** 3299H-A21908 62

**Design** Levit®

**Varianta** bílá / kouřová černá



## POPIS

Při stisknutí jednotlivých částí hmatníku se vyše odlišný kód (lze tak nezávisle ovládat jeden nebo dva přijímače).

Napájení: Li článek 3 V, typ CR 2430 (je součástí dodávky)

Počet ovládaných kanálů: 2

Provozní kmitočet vysílače: 868 MHz

Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)

Automatické omezení doby vysílání: 60 s









Pracovní teplota: -20 °C až +55 °C

Vysílání a pokles napájecího napětí jsou indikovány LE diodou.

Pro nástěnnou montáž (pomocí dodávaných oboustranně lepicích terčů nebo vrtů).

Neumísťovat na kovovou podložku!

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 bílá / ledová bílá	3299H-A21908 01
 bílá / bílá	3299H-A21908 03
 šedá / bílá	3299H-A21908 16
 slonová kost / bílá	3299H-A21908 17
 macchiato / bílá	3299H-A21908 18
 žlutá / kouřová černá	3299H-A21908 64
 červená / kouřová černá	3299H-A21908 65
 oranžová / kouřová černá	3299H-A21908 66
 zelená / kouřová černá	3299H-A21908 67