



Produktový list / 04.10.2022

- [KLASICKÉ A ELEKTRONICKÉ PŘÍSTROJE](#)
- [BEZDRÁTOVÉ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ](#)
- [RADIOFREKVENČNÍ \(RF\) - VYSÍLAČE](#)

Vysílač RF jednonásobný, nástěnný

Na zakázku

Při stisknutí jednotlivých částí hmatníku se vyše odlišný kód (lze tak nezávisle ovládat jeden nebo dva přijímače).

Napájení: Li článek 3 V, typ CR 2450 (je součástí dodávky)

Počet ovládaných kanálů: 2

Provozní kmitočet vysílače: 868 MHz

Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)

Automatické omezení doby vysílání: 60 s

Pracovní teplota: -20 °C až +55 °C

Vysílání a pokles napájecího napětí jsou indikovány LE diodou.

Pro nástěnnou montáž (pomocí dodávaných oboustranně lepicích terčků nebo vrutů).

Neumísťovat na kovovou podložku!

[zobrazit více](#)

Kód produktu

3299H-A21908 63

Design

Levit®M

Varianta

onyx / kouřová černá

[Vysílač RF jednonásobný, nástěnný, Levit®M, onyx / kouřová černá](#)


[Vysílač RF jednonásobný, nástěnný, Levit®M, onyx / kouřová černá](#)

[ULOŽIT DO PDF Produktový list](#)

[Produkty ke kompletaci](#)

DALŠÍ VARIANTY

	Varianta	Kód produktu	Cena vč. 21% DPH	
Vysílač RF jednonásobný, nástěnný, Levit®M, onyx / kouřová černá	onyx / kouřová	3299H-A21908 63	1 683,00 Kč	<input checked="" type="radio"/>
Vysílač RF jednonásobný, nástěnný, Levit®M, onyx / kouřová černá	černá			
Vysílač RF jednonásobný, nástěnný, perleťová / ledová bílá	perleťová / ledová	3299H-A21908 68	1 683,00 Kč	<input type="radio"/>
Vysílač RF jednonásobný, nástěnný, perleťová / ledová bílá	bílá			
Vysílač RF jednonásobný, nástěnný, ocelová / kouřová černá	ocelová / kouřová	3299H-A21908 69	1 683,00 Kč	<input type="radio"/>
Vysílač RF jednonásobný, nástěnný, ocelová / kouřová černá	černá			

	Varianta	Kód produktu	Cena vč. 21% DPH
	titanová / kouřová černá	3299H-A21908 70	1 683,00 Kč

Zobrazit dostupnost ve velkoobchodu

1 ks

VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU

POPIS

Při stisknutí jednotlivých částí hmatníku se vyšle odlišný kód (lze tak nezávisle ovládat jeden nebo dva přijímače).

Napájení: Li článek 3 V, typ CR 2450 (je součástí dodávky)

Počet ovládaných kanálů: 2

Provozní kmitočet vysílače: 868 MHz

Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)

Automatické omezení doby vysílání: 60 s

Pracovní teplota: -20 °C až +55 °C

Vysílání a pokles napájecího napětí jsou indikovány LE diodou.


Pro nástěnnou montáž (pomocí dodávaných oboustranně lepících terčků nebo vrutů).

Neumísťovat na kovovou podložku!

DOKUMENTY

Název dokumentu	Velikost
PDF Návod k instalaci a používání	98,2 kB

Produkty ke kompletaci

- [Všechny](#)
- [Bezdrátové dálkové ovládání Radiofrekvenční \(RF\) - přijímače](#)
- [Rámečky pro přístroje Základní rámečky](#)
-  [Modul přijímače radiofrekvenčního \(RF\) signálu, spínací, vestavný **1 VARIANTA Přijímač vestavný modulový, se spínačem \(relé\) Radiofrekvenční \(RF\) - přijímače** • Cena od 1 912 Kč](#)
-  [Modul přijímače radiofrekvenčního \(RF\) signálu, žaluziový, vestavný, 230 V AC **1 VARIANTA Přijímač vestavný modulový, se žaluziovým spínačem \(2 relé\) Radiofrekvenční \(RF\) - přijímače**](#)
-  [Přijímač radiofrekvenčního \(RF\) signálu dvojukanálový, spínací, vestavný, se spínanou fází **2 VARIANTY**](#)
-  [Přijímač radiofrekvenčního \(RF\) signálu dvojukanálový, spínací, bezpotenciálový, vestavný, bezpotenciálový **Přijímač vestavný, se spínačem, dvojnásobný \(2 relé\) Radiofrekvenční \(RF\) - přijímače** • Cena od 2 133 Kč](#)
-  [Přijímač radiofrekvenčního \(RF\) signálu osmikanálový, spínací, vestavný, bezšroubové svorky **1 VARIANTA Přijímač vestavný, se spínačem, osmínásobný \(8 relé\) Radiofrekvenční \(RF\) - přijímače** • Cena od 7 318 Kč](#)

-  Přijímač RF jednokanálový, s reléovým a analogovým výstupem **1 VARIANTA Přijímač vestavný, s reléovým a analogovým výstupem** Radiofrekvenční (RF) - přijímače • Cena od 3 074 Kč
-  Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový, 2násobný **3 VARIANTY**
 Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový, 4násobný  Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový, 8násobný
Přijímač spínací, 2-, 4-, nebo 8násobný, řadový Radiofrekvenční (RF) - přijímače • Cena od 2 943 Kč
-  Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový, 4násobný **3 VARIANTY**
 Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový, 2násobný  Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový, 8násobný
Přijímač spínací, 2-, 4-, nebo 8násobný, řadový Radiofrekvenční (RF) - přijímače • Cena od 2 943 Kč
-  Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový, 8násobný **3 VARIANTY**
 Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový, 2násobný  Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový, 4násobný
Přijímač spínací, 2-, 4-, nebo 8násobný, řadový Radiofrekvenční (RF) - přijímače • Cena od 2 943 Kč
-  Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednónásobný, Levit®M, onyx / kouřová černá **4 VARIANTY**
 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednónásobný, perleťová / ledová bílá
 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednónásobný, ocelová / kouřová černá
 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednónásobný, titanová / kouřová černá **Levit®M Rámeček jednónásobný** Základní rámečky • Cena od 105 Kč
-  Modul přijímače radiofrekvenčního (RF) signálu, spínací, vestavný **1 VARIANTA Modul přijímače radiofrekvenčního (RF) signálu, spínací, vestavný** Přijímač vestavný modulový, se spínačem (relé) • Cena od 1 912 Kč
-  Modul přijímače radiofrekvenčního (RF) signálu, žaluziový, vestavný, 230 V AC **1 VARIANTA Modul přijímače radiofrekvenčního (RF) signálu, žaluziový, vestavný** Přijímač vestavný modulový, se žaluziovým spínačem (2 relé)
-  Přijímač radiofrekvenčního (RF) signálu dvojkanálový, spínací, vestavný, se spínanou fází **2 VARIANTY**
 Přijímač radiofrekvenčního (RF) signálu dvojkanálový, spínací, bezpotenciálový, vestavný, bezpotenciálový
Přijímač radiofrekvenčního (RF) signálu dvojkanálový, spínací, vestavný Přijímač vestavný, se spínačem, dvojnásobný (2 relé) • Cena od 2 133 Kč
-  Přijímač radiofrekvenčního (RF) signálu osmikanálový, spínací, vestavný, bezšroubové svorky **1 VARIANTA Přijímač radiofrekvenčního (RF) signálu osmikanálový, spínací, vestavný** Přijímač vestavný, se spínačem, osmínásobný (8 relé) • Cena od 7 318 Kč
-  Přijímač RF jednokanálový, s reléovým a analogovým výstupem **1 VARIANTA Přijímač RF jednokanálový, s reléovým a analogovým výstupem** Přijímač vestavný, s reléovým a analogovým výstupem • Cena od 3 074 Kč
-  Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový, 2násobný **3 VARIANTY**
 Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový, 4násobný  Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový, 8násobný
Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový Přijímač spínací, 2-, 4-, nebo 8násobný, řadový • Cena od 2 943 Kč
-  Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový, 4násobný **3 VARIANTY**
 Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový, 2násobný  Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový, 8násobný
Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový Přijímač spínací, 2-, 4-, nebo 8násobný, řadový • Cena od 2 943 Kč
-  Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový, 8násobný **3 VARIANTY**
 Přijímač RF spínací, 2násobný, řadový, 2násobný  Přijímač RF spínací, 4násobný, řadový, 4násobný
Přijímač RF spínací, 8násobný, řadový Přijímač spínací, 2-, 4-, nebo 8násobný, řadový • Cena od 2 943 Kč
-  Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednónásobný, Levit®M, onyx / kouřová černá **4 VARIANTY**
 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednónásobný, perleťová / ledová bílá
 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednónásobný, ocelová / kouřová černá
 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednónásobný, titanová / kouřová černá **Levit®M Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednónásobný** Rámeček jednónásobný • Cena od 105 Kč

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT

[Elektromontéři seznam](#) [Video manuály instalace](#) [Technická podpora](#) [Obchodní kontakty](#)

6204

produktů

a 18 designových řad

227

prodejních míst

a velkoobchodů v ČR

886

elektromontérů

v našem klubu ABB

154

let tradice a

zkušeností s výrobou

 [Vysílač RF jednonásobný, nástěnný, Levit®M, onyx / kouřová černá](#) [ZAVŘÍT](#)

-  [Návod k instalaci a používání](#)

[ZAVŘÍT](#)

[ZAVŘÍT](#)

Položka úspěšně přidána

0 položek v košíku

Orientační cena s DPH Kč

[Do košíku](#)

Skladová dostupnost v e-shopech

-  EMAS
EMAS
www.emas.cz NENÍ SKLADEM
-  SONEPAR
SONEPAR
www.sonepar.cz NENÍ SKLADEM
-  ELIMA
ELIMA
www.elima.cz NENÍ SKLADEM
-  ELEKTRO S.M.S.

ELEKTRO S.M.S.

- shop.elektrosms.cz NENÍ SKLADEM
 ELEKTRO VIOLA

ELEKTRO VIOLA

viola.cz NENÍ SKLADEM

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU

[ZAVŘÍT](#)