

Vysílač RF jednonásobný, nástěnný

Kód produktu 3299M-A21908 61

Design Neo®

Varianta grafitová / ledová bílá

Status Výběh



POPIS

Při stisknutí jednotlivých částí tlačítka se vyše odlišný kód (lze tak nezávisle jeden nebo dva přijímače).

Napájení: Li baterie 3 V, typ CR 2430 (je součástí dodávky)

Počet ovládaných kanálů: 2

Provozní kmitočet vysílače: 868 MHz

Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)

Automatické omezení doby vysílání: 60 s






Pracovní teplota: -20 °C až +55 °C

Vysílání a příp. pokles napájecího napětí jsou indikovány LE diodou.

Pro nástěnnou montáž (pomocí dodávaných oboustranně lepicích terčků nebo vrutů).

Neumísťovat na kovovou podložku!

DALŠÍ VARIANTY

	Varianta	Kód produktu
	bílá / ledová bílá	3299M-A21908 01
	bílá / ledová modrá	3299M-A21908 41
	bílá / ledová zelená	3299M-A21908 42
	bílá / ledová oranžová	3299M-A21908 43
	bílá / ledová šedá	3299M-A21908 44