

# Vysílač RF jednonásobný, nástěnný

**Kód produktu** 3299M-A21908 72

**Design** Neo® Tech

**Varianta** titanová / onyx

**Status** Výběh



## POPIS

Při stisknutí jednotlivých částí tlačítka se vyše odlišný kód (lze tak nezávisle jeden nebo dva přijímače).

Napájení: Li baterie 3 V, typ CR 2430 (je součástí dodávky)

Počet ovládaných kanálů: 2

Provozní kmitočet vysílače: 868 MHz

Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)

Automatické omezení doby vysílání: 60 s




Pracovní teplota: -20 °C až +55 °C

Vysílání a příp. pokles napájecího napětí jsou indikovány LE diodou.

Pro nástěnnou montáž (pomocí dodávaných oboustranně lepicích terčků nebo vrutů).

Neumísťovat na kovovou podložku!

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 ocelová / teracotta	3299M-A21908 71
 ocelová / titanová	3299M-A21908 73
 onyx / titanová	3299M-A21908 74