

# Vysílač radiofrekvenčního (RF) signálu dvojtlačítkový, nástěnný

**Kód produktu** 3299E-A21908 03

**Design** Element®, Time®

**Varianta** bílá / bílá



## POPIS

Při stisknutí jednotlivých částí hmatníku se vyše odlišný kód ( lze tak nezávisle ovládat jeden nebo dva přijímače).

Napájení: Li článek 3 V, typ CR 2450 (je součástí dodávky)

Počet ovládaných kanálů: 2

Provozní kmitočet vysílače: 868 MHz

Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)

Automatické omezení doby vysílání: 60 s

Pracovní teplota: -20 °C až +55 °C

Vysílání a pokles napájecího napětí jsou indikovány LE diodou.

Pro nástěnnou montáž (pomocí dodávaných oboustranně lepicích terčků nebo vrutů).

Neumísťovat na kovovou podložku!

## DALŠÍ VARIANTY

	Varianta	Kód produktu
	bílá / ledová bílá	3299E-A21908 01
	bílá / ledová šedá	3299E-A21908 04
	slonová kost / ledová bílá	3299E-A21908 21
	káвовá / ledová opálová	3299E-A21908 25