

Vysílač radiofrekvenčního (RF) signálu dvojtlačítkový, nástěnný

Kód produktu 3299E-A21908 32

Design Time®, Time® Arbo

Varianta starostříbrná



POPIS

Při stisknutí jednotlivých částí hmatníku se vyše odlišný kód (lze tak nezávisle ovládat jeden nebo dva přijímače).

Napájení: Li článek 3 V, typ CR 2430 (je součástí dodávky)

Počet ovládaných kanálů: 2

Provozní kmitočet vysílače: 868 MHz

Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)

Automatické omezení doby vysílání: 60 s







Pracovní teplota: -20 °C až +55 °C

Vysílání a pokles napájecího napětí jsou indikovány LE diodou.

Pro nástěnnou montáž (pomocí dodávaných oboustranně lepicích terčků nebo vrutů).

Neumísťovat na kovovou podložku!

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Bílá / Ledová Bílá	3299E-A21908 01
 Bílá / Bílá	3299E-A21908 03
 Titanová	3299E-A21908 08
 Šampaňská	3299E-A21908 33
 Antracitová	3299E-A21908 34
 Ocelová	3299E-A21908 36