

# Vysílač radiofrekvenčního (RF) signálu jednokanálový, ruční

Kód produktu 3299-13908



---

## POPIS

---

Napájení: Li článek 3 V, typ CR2430 (je součástí dodávky)

Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)

Počet ovládaných kanálů: 1

Automatické omezení doby vysílání: 60 s

Součástí dodávky je plastový držák pro nástěnnou montáž.

Pracovní teplota: -20 °C až +55 °C

Rozměry: 39,5 × 77 × 10 mm (40 × 80 × 12,5 mm včetně držáku)

Neumísťovat na kovovou podložku.