

Vysílač RF čtyřkanálový, s křížovým ovladačem, ruční

Kód produktu 3299-45908



POPIS

Napájení: Li článek 3 V, typ CR1632 (je součástí dodávky)

Provozní kmitočet: 868 MHz

Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)

Počet ovládaných kanálů: 4

Automatické omezení doby vysílání: 60 s

Pracovní teplota: -20 °C až +55 °C

Rozměry: 26 × 64 × 10 mm

Neumísťovat na kovovou podložku.