

# Vysílač RF dvojkanálový, ruční, IP 65

Kód produktu 3299-28908



---

## POPIS

---

Napájení: Li článek 3 V, typ CR1632 (součástí dodávky)

Provozní kmitočet: 868 MHz

Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)

Počet ovládaných kanálů: 2

Automatické omezení doby vysílání: 60

Stupeň krytí: IP 65

Pracovní teplota: -20 °C až +55 °C

Rozměry: 56,5 × 44 × 15 mm

Neumísťovat na kovovou podložku.