

Vysílač radiofrekvenčního (RF) signálu vícekanálový, ruční

Kód produktu 3299-96908 33

Varianta šampaňská



POPIS

Pro dvojtlačítkové ovládání až 16 RF přijímačů ve 4 skupinách. Možnost centrálního vypnutí všech přijímačů.

Napájení: Li článek CR 2450 (součást dodávky)

Provozní kmitočet: 868 MHz

Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)




Počet ovládaných kanálů: 32

Automatické omezení doby vysílání: 60 s

Pracovní teplota: -20 °C až +50 °C

Rozměry: 131 x 50 x 37 mm

DALŠÍ VARIANTY

Varianta		Kód produktu
	Slonová Kost	3299-96908 C
	Teracotta	3299-96908 35
	Tmavě Šedá	3299-96908 S