

Vysílač vlhkosti, nástěnný

Kód produktu 3299E-A07908 08
Design Time®, Time® Arbo
Varianta titanová



POPIS

Napájení: 2x alkalický článek 1,5 V, typ LR03 (AAA) – součást dodávky
Provozní kmitočet: 868 MHz
Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)
Počet ovládaných kanálů: 1
Pracovní teplota: -20 °C až +55 °C
Pro dvojstavové řízení vlhkosti na předem nastavenou hodnotu.
Neumísťovat na kovovou podložku.
Interval měření: 1 minuta
Interval vysílání: 10 minut max.
Přesnost měření vlhkosti:
±3 % v rozsahu 20 až 80 % RH
±7 % v rozsahu 0 až 20 % RH a 80 až 100 % RH

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 starostříbrná	3299E-A07908 32
 šampaňská	3299E-A07908 33
 antracitová	3299E-A07908 34