

# Vývodka kabelová

**Kód produktu** 3938T-A00034 243

**Design** Zoni®

**Varianta** olivová



## POPIS

Pro přechod z pevné instalace na pohyblivý přívod.

S odlehčovací sponou.

S plastovým upevňovacím třmenem.







Propojovací svorkovnice není součástí dodávky.

Průměr kabelu pohyblivého přívodu: max. 13 mm

Upevnění šrouby.

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Bílá	3938T-A00034 500
 Matná Bílá	3938T-A00034 240
 Šedá	3938T-A00034 241
 Pudrová	3938T-A00034 242
 Greige	3938T-A00034 244
 Matná Černá	3938T-A00034 237