

Zásuvka jednonásobná IP 54, s bočními kontakty, s víčkem, pro průběžnou montáž



Kód produktu 5518N-C03540 S

Design Variant+

Řazení 2P+PE

Varianta šedá

POPIS

Pro průběžnou montáž

16 A, 250 V AC

Upevnění šrouby.

Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).

Pro zajištění uvedeného stupně krytí je nutné u krabice přístroje otevřít odkapní otvor směrem k zemi.

Spodní část krabice přístroje lze otočit o 180° pro přívod kabelu zespodu.

Nelze používat v ČR – pouze pro export.

Pro montáž na podklady třídy reakce na oheň B, C, D, E.