

# Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou

**Kód produktu** 5513A-C02357 B

**Design** Tango®

**Řazení** 2x(2P+PE)

**Varianta** bílá



## POPIS

IP 40

16 A, 250 V AC








Upevnění šrouby.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup> Cu).

Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm. Při montáži do sádkartonu použijte krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážním kroužkem MKU 64 (dodává Kopos Kolín).

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 slonová kost	5513A-C02357 C
 šedá	5513A-C02357 S
 béžová	5513A-C02357 D
 hnědá	5513A-C02357 H
 černá	5513A-C02357 N
 kouřová šedá	5513A-C02357 S2
 vřesová červená	5513A-C02357 R2

Zobrazit dostupnost ve  
velkoobchodu