

# Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou

**Kód produktu** 5513M-C02357 01

**Design** Neo®

**Řazení** 2x(2P+PE)

**Varianta** bílá / ledová bílá



## POPIS

IP 40

16 A, 250 V AC

Upevnění šrouby.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup> Cu).

Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm. Při montáži do sádkartonu použijte krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážním kroužkem MKU 64 (dodává Kopos Kolín).

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 bílá / bílá	5513M-C02357 03
 bílá / ledová modrá	5513M-C02357 41
 bílá / ledová zelená	5513M-C02357 42
 bílá / ledová oranžová	5513M-C02357 43
 bílá / ledová šedá	5513M-C02357 44
 grafitová / ledová bílá	5513M-C02357 61