

Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou

Kód produktu 5513M-C02357 72

Design Neo® Tech

Řazení 2x(2P+PE)

Varianta titanová / onyx



POPIS

IP 40

16 A, 250 V AC




Upevnění šrouby.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm² Cu).

Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm. Při montáži do sádkartonu použijte krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážním kroužkem MKU 64 (dodává Kopos Kolín).

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 ocelová / teracotta	5513M-C02357 71
 ocelová / titanová	5513M-C02357 73
 onyx / titanová	5513M-C02357 74