

Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou

Kód produktu 5513A-C02357 C

Design Tango®

Řazení 2x(2P+PE)

Varianta slonová kost



POPIS

IP 40

16 A, 250 V AC

Upevnění šrouby.








Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm² Cu).

Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm.

Při montáži do dutých přiček použijte krabice KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD nebo KPR 68/71L (dodává KOPOS KOLÍN a.s.).

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 bílá	5513A-C02357 B
 šedá	5513A-C02357 S
 béžová	5513A-C02357 D
 hnědá	5513A-C02357 H
 černá	5513A-C02357 N
 kouřová šedá	5513A-C02357 S2
 vřesová červená	5513A-C02357 R2