

# Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou

**Kód produktu** 5513M-C02357 42

**Řazení** 2x(2P+PE)

**Varianta** bílá / ledová zelená

**Status** Výběh



## POPIS

IP 40

16 A, 250 V AC


Upevnění šrouby.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup> Cu).

Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm. Při montáži do sádkartonu použijte krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážním kroužkem MKU 64 (dodává Kopos Kolín).

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Bílá / Ledová Bílá	5513M-C02357 01
 Bílá / Bílá	5513M-C02357 03
 Bílá / Ledová Modrá	5513M-C02357 41
 Bílá / Ledová Oranžová	5513M-C02357 43
 Bílá / Ledová Šedá	5513M-C02357 44
 Grafitová / Ledová Bílá	5513M-C02357 61