



Produktový list / 04.10.2022

- [KLASICKÉ A ELEKTRONICKÉ PŘÍSTROJE](#)
- [ZÁSUVKY](#)
- [ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ](#)

Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou



Hořlavost

IP 40

16 A, 250 V AC

Upevnění šrouby.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm² Cu).

Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm. Při montáži do sádkkartonu použijte krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážním kroužkem MKU 64 (dodává Kopos Kolín).

[zobrazit více](#)

Kód produktu

5513M-C02357 72

Design

Neo® Tech

Řazení

2x(2P+PE)

Varianta

titanová / onyx

[Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, Neo® Tech, titanová / onyx](#)

[Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, Neo® Tech, titanová / onyx](#)

[ULOŽIT DO PDF Produktový list](#)

DALŠÍ VARIANTY

[Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, Neo® Tech, titanová / onyx](#)

[Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, Neo® Tech, titanová / onyx](#)

[Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, Neo® Tech, ocelová / teracotta](#)

[Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, Neo® Tech, ocelová / teracotta](#)

[Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, Neo® Tech, ocelová / titanová](#)

[Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, Neo® Tech, ocelová / titanová](#)

[Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, Neo® Tech, onyx / titanová](#)

[Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, Neo® Tech, onyx / titanová](#)

Varianta	Kód produktu	Cena vč. 21% DPH	
titanová / onyx	5513M-C02357 72	550,00 Kč	<input checked="" type="radio"/>
ocelová / teracotta	5513M-C02357 71	550,00 Kč	<input type="radio"/>
ocelová / titanová	5513M-C02357 73	550,00 Kč	<input type="radio"/>
onyx / titanová	5513M-C02357 74	550,00 Kč	<input type="radio"/>

Zobrazit dostupnost ve velkoobchodu

1 ks

VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU

POPIS

IP 40
16 A, 250 V AC

Upevnění šrouby.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm² Cu).

Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm. Při montáži do sádkartonu použijte krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážním kroužkem MKU 64 (dodává Kopos Kolín).

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

DOKUMENTY

Název dokumentu	Velikost
PDF Obecný návod k instalaci a používání	695,2 kB
JPG Rozměrový výkres	43,6 kB

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT

[Elektromontéři seznam](#) [Video manuály instalace](#) [Technická podpora](#) [Obchodní kontakty](#)

6204

produktů
a 18 designových řad

227

prodejních míst
a velkoobchodů v ČR

886

elektromontérů
v našem klubu ABB

154

let tradice a
zkušeností s výrobou

 Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, Neo® Tech, titanová / onyx

[ZAVŘÍT](#)

-  [Obecný návod k instalaci a používání](#)

[ZAVŘÍT](#)

-  [Rozměrový výkres](#)

[ZAVŘÍT](#)

[ZAVŘÍT](#)

Položka úspěšně přidána

0 položek v košíku

Orientační cena s DPH Kč

[Do košíku](#)

Skladová dostupnost v e-shopech

-  EMAS

EMAS

www.emas.cz SKLADEM

-  ELEKTRO VIOLA

ELEKTRO VIOLA

viola.cz SKLADEM

-  SONEPAR

SONEPAR

www.sonepar.cz NENÍ SKLADEM

-  ELIMA

ELIMA

www.elima.cz NENÍ SKLADEM

-  ELEKTRO S.M.S.

ELEKTRO S.M.S.

shop.elektrosms.cz NENÍ SKLADEM

[Zobrazit další e-shopy, kde není skladem](#)

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU

[ZAVŘÍT](#)