



Produktový list / 30.09.2022

- [KLASICKÉ A ELEKTRONICKÉ PŘÍSTROJE](#)
- [ZÁSUVKY](#)
- [ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ](#)

## Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou



IP 40  
16 A, 250 V AC  
Upevnění šrouby.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup> Cu).

Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm. Při montáži do sádkartonu použijte krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážním kroužkem MKU 64 (dodává Kopos Kolín).

[zobrazit více](#)

### Kód produktu

5513F-C02357 01

### Design

Time®

### Řazení

2x(2P+PE)









### Varianta

bílá / ledová bílá




[ULOŽIT DO PDF Produktový list](#)

## DALŠÍ VARIANTY





Varianta	Kód produktu	Cena vč. 21% DPH	
bílá / ledová bílá	5513F-C02357 01	265,50 Kč	<input checked="" type="radio"/>
bílá / bílá	5513F-C02357 03	265,50 Kč	<input type="radio"/>
titanová	5513F-C02357 08	533,00 Kč	<input type="radio"/>
lungo / mléčná bílá	5513F-C02357 26	314,50 Kč	<input type="radio"/>

Varianta	Kód produktu	Cena vč. 21% DPH
----------	--------------	---------------------


 Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, Time®, starostříbrná


starostříbrná 5513F-C02357 32 533,00 Kč

 Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, Time®, starostříbrná


 Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, Time®, šampaňská


šampaňská 5513F-C02357 33 533,00 Kč

 Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, Time®, šampaňská


 Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, Time®, antracitová

antracitová 5513F-C02357 34 533,00 Kč

 Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, Time®, antracitová

 Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, Time®, ocelová

ocelová 5513F-C02357 36 533,00 Kč

 Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, Time®, ocelová

Zobrazit dostupnost ve velkoobchodu

ks

**VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU**

## POPIS

IP 40  
16 A, 250 V AC

Upevnění šrouby.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup> Cu).

Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm. Při montáži do sádkartonu použijte krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážním kroužkem MKU 64 (dodává Kopos Kolín).

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

## DOKUMENTY

Název dokumentu	Velikost
PDF <a href="#">Obecný návod k instalaci a používání</a>	695,2 kB
JPG <a href="#">Rozměrový výkres</a>	25,5 kB

## Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

## POKRAČOVAT

[Elektromontéři seznam](#) [Video manuály instalace](#) [Technická podpora](#) [Obchodní kontakty](#)

**6263**  
produktů

a 18 designových řad

227

prodejních míst

a velkoobchodů v ČR

884

elektromontérů

v našem klubu ABB

154

let tradice a

zkušeností s výrobou

Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, Time®, bílá / ledová bílá

[ZAVŘÍT](#)

-  Obecný návod k instalaci a používání

[ZAVŘÍT](#)

-  Rozměrový výkres

[ZAVŘÍT](#)

[ZAVŘÍT](#)

## Položka úspěšně přidána

0 položek v košíku

Orientační cena s DPH Kč

[Do košíku](#)

## Skladová dostupnost v e-shopech

-  EMAS

**EMAS**

[www.emas.cz](http://www.emas.cz) SKLADEM

-  SONEPAR

**SONEPAR**

[www.sonepar.cz](http://www.sonepar.cz) SKLADEM

-  ELIMA

**ELIMA**

[www.elima.cz](http://www.elima.cz) SKLADEM

-  ELEKTRO S.M.S.

**ELEKTRO S.M.S.**

[shop.elektrosms.cz](http://shop.elektrosms.cz) SKLADEM

-  ELEKTRO VIOLA

**ELEKTRO VIOLA**

[viola.cz](http://viola.cz) SKLADEM

**POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU**

[ZAVŘÍT](#)