

# Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou

**Kód produktu** 5513F-C02357 32

**Design** Time®

**Řazení** 2x(2P+PE)

**Varianta** starostříbrná



## POPIS

IP 40

16 A, 250 V AC

Upevnění šrouby.







Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup> Cu).

Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm.

Při montáži do dutých přiček použijte krabice KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD nebo KPR 68/71L (dodává KOPOS KOLÍN a.s.).

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 bílá / ledová bílá	5513F-C02357 01
 bílá / bílá	5513F-C02357 03
 titanová	5513F-C02357 08
 šampaňská	5513F-C02357 33
 antracitová	5513F-C02357 34
 ocelová	5513F-C02357 36