

# Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou

**Kód produktu** 5513T-C02357 237

**Design** Zoni®

**Řazení** 2x(2P+PE)

**Varianta** matná černá



## POPIS

Stupeň krytí: IP 40

16 A, 250 V AC

Upevnění šrouby.



Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup> Cu).

Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm.

Při montáži do dutých příček použijte krabice KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD nebo KPR 68/71L (dodává KOPOS KOLÍN a.s.).

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Bílá	5513T-C02357 500
 Matná Bílá	5513T-C02357 240
 Šedá / Bílá	5513T-C02357 141
 Pudrová / Bílá	5513T-C02357 142
 Olivová / Bílá	5513T-C02357 143
 Greige / Bílá	5513T-C02357 144
 Matná Černá / Bílá	5513T-C02357 137