

Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou

Kód produktu 5513T-C02157 500

Design Zoni®

Řazení 2x(2P+PE)

Varianta bílá



POPIS

Stupeň krytí: IP 40

16 A, 250 V AC

Upevnění šrouby.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm² Cu).

Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm.

Při montáži do dutých přiček použijte krabice KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD nebo KPR 68/71L (dodává KOPOS KOLÍN a.s.).

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Matná Bílá	5513T-C02157 240
 Šedá / Bílá	5513T-C02157 141
 Pudrová / Bílá	5513T-C02157 142
 Olivová / Bílá	5513T-C02157 143
 Greige / Bílá	5513T-C02157 144
 Matná Černá / Bílá	5513T-C02157 137
 Matná Černá	5513T-C02157 237