

Zásuvka bezpečnostní FI-DOS s vestavěným proudovým chráničem, s clonkami, nástěnná

Kód produktu 5526N-C26410 B

Řazení 2P+PE

Varianta bílá



POPIS

Reziduální pracovní proud I_{dn} : 30 mA

Typ A, citlivost na střídavý i pulsní proud

Jmenovitý proud I_n : 16 A

Jmenovitá frekvence: 45-60 Hz

Vybavovací čas při $5 \times I_{dn}$: max. 30 ms

Jmenovitý zkratový proud: 3 000 A

Odolnost proti impulsním proudům: 3 000 A, 8/20 us

Stupeň ochrany krytím: IP 44

Vestavná hloubka: 32 mm

Instalace je možná v soustavách TN-S, TN-C, TT.

Ke svorkám L', N' lze připojit další zásuvky, které budou rovněž pod kontrolou proudového chrániče.

16 A, 230 V AC

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).

Dochází-li vlivem vnějších podmínek k rosení uvnitř přístroje, je nutné u jeho krabice otevřít odkapní otvor směrem k zemi.

Uvedený stupeň krytí je zajištěn pouze při zavřeném víčku.