

Zásuvka jednonásobná IP44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem

Kód produktu 6619A-A06997 C

Design Tango®

Řazení 2P+PE

Varianta slonová kost



POPIS

Bezpečnostní clonky jsou integrované v přístroji zásuvky.
Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901A-B.. ..).
Pro zajištění uvedeného stupně krytí se doporučuje montáž maximálně do trojnásobných rámečků (ve vodorovné i svislé orientaci).

Stupeň krytí: IP 44

16 A, 250 V AC

Upevnění pomocí šroubů.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5 - 2,5 mm²).

Přístroj splňuje uvedený stupeň krytí při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.

Uvedený stupeň krytí je zajištěn pouze při zavřeném víčku.

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Bílá	6619A-A06997 B
 Šedá	6619A-A06997 S
 Běžová	6619A-A06997 D
 Hnědá	6619A-A06997 H
 Kouřová Šedá	6619A-A06997 S2
 Vřesová Červená	6619A-A06997 R2