


Zásuvka jednonásobná IP44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem

Kód produktu 6619H-A06997 63

Design Levit®M

Řazení 2P+PE

Varianta onyx / kouřová černá



POPIS

Bezpečnostní clonky jsou integrované v přístroji zásuvky.
Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901H-A050.0 ..).
Pro zajištění uvedeného stupně krytí se doporučuje montáž maximálně do trojnásobných rámečků (ve vodorovné i svislé orientaci).

Stupeň krytí: IP 44

16 A, 250 V AC

Upevnění pomocí šroubů.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5 - 2,5 mm²).

Přístroj splňuje uvedený stupeň krytí při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.

Uvedený stupeň krytí je zajištěn pouze při zavřeném víčku.

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
Titanová / Kouřová Černá	6619H-A06997 70

