

Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, bezšroubové svorky



Kód produktu 5519A-A02997 C

Design Tango®

Řazení 2P+PE

Varianta slonová kost

Status Výběh

POPIS

Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901A-B.. ..).

Pro zajištění uvedeného stupně krytí se doporučuje montáž maximálně do trojnásobných rámečků (ve vodorovné i svislé orientaci).

Stupeň krytí: IP 44

16 A, 250 V AC

Upevnění pomocí šroubů.







Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5 - 2,5 mm²).

Přístroj splňuje uvedený stupeň krytí při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.

Uvedený stupeň krytí je zajištěn pouze při zavřeném víčku.

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

DALŠÍ VARIANTY

	Varianta	Kód produktu
	bílá	5519A-A02997 B
	šedá	5519A-A02997 S
	běžová	5519A-A02997 D
	hnědá	5519A-A02997 H
	kouřová šedá	5519A-A02997 S2
	vřesová červená	5519A-A02997 R2