

# Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, bezšroubové svorky



**Kód produktu** 5519A-A02997 D

**Design** Tango®

**Řazení** 2P+PE

**Varianta** béžová

**Status** Výběh

## POPIS

Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901A-B.. ..).

Pro zajištění uvedeného stupně krytí se doporučuje montáž maximálně do trojnásobných rámečků (ve vodorovné i svislé orientaci).

Stupeň krytí: IP 44

16 A, 250 V AC

Upevnění pomocí šroubů.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>).

Přístroj splňuje uvedený stupeň krytí při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.

Uvedený stupeň krytí je zajištěn pouze při zavřeném víčku.

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

## DALŠÍ VARIANTY

|  | Varianta        | Kód produktu    |
|--|-----------------|-----------------|
|  | bílá            | 5519A-A02997 B  |
|  | slonová kost    | 5519A-A02997 C  |
|  | šedá            | 5519A-A02997 S  |
|  | hnědá           | 5519A-A02997 H  |
|  | kouřová šedá    | 5519A-A02997 S2 |
|  | vřesová červená | 5519A-A02997 R2 |