

# Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, bezšroubové svorky



**Kód produktu** 5519A-A02997 R2

**Design** Tango®

**Řazení** 2P+PE

**Varianta** vřesová červená

**Status** Výběh

## POPIS

Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901A-B.. ..).

Pro zajištění uvedeného stupně krytí se doporučuje montáž maximálně do trojnásobných rámečků (ve vodorovné i svislé orientaci).

Stupeň krytí: IP 44

16 A, 250 V AC

Upevnění pomocí šroubů.







Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>).

Přístroj splňuje uvedený stupeň krytí při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.

Uvedený stupeň krytí je zajištěn pouze při zavřeném víčku.

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 bílá	5519A-A02997 B
 slonová kost	5519A-A02997 C
 šedá	5519A-A02997 S
 béžová	5519A-A02997 D
 hnědá	5519A-A02997 H
 kouřová šedá	5519A-A02997 S2