

# Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem

**Kód produktu** 5519H-A02997 63

**Design** Levit®M

**Řazení** 2P+PE

**Varianta** onyx / kouřová černá

**Status** Výběh



## POPIS

Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901H-A050.0 ..).  
Pro zajištění uvedeného stupně krytí se doporučuje montáž maximálně do trojnásobných rámečků.

Stupeň krytí: IP 44

16 A, 250 V AC

Upevnění pomocí šroubů.


Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>).

Přístroj splňuje uvedený stupeň krytí při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.

Uvedený stupeň krytí je zajištěn pouze při zavřeném víčku.

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 titanová / kouřová černá	5519H-A02997 70