


Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem

Kód produktu 5519H-A02997 63

Design Levit®M

Řazení 2P+PE

Varianta onyx / kouřová černá



POPIS

Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901H-A050.0 ..).

Pro zajištění uvedeného stupně krytí se doporučuje montáž maximálně do trojnásobných rámečků.

Stupeň krytí: IP 44

16 A, 250 V AC

Upevnění pomocí šroubů.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5 - 2,5 mm²).

Přístroj splňuje uvedený stupeň krytí při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.

Uvedený stupeň krytí je zajištěn pouze při zavřeném víčku.

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

DALŠÍ VARIANTY

Varianta

Kód produktu



titanová / kouřová
černá

5519H-A02997 70