

Zásuvka jednonásobná IP44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem

Kód produktu 6619T-A06995 237

Design Zoni®

Řazení 2P+PE

Varianta matná černá



POPIS

Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901T-A.. ..).

Pro zajištění uvedeného stupně krytí se doporučuje montáž maximálně do trojnásobných rámečků.

Stupeň krytí: IP 44

16 A, 250 V AC

Upevnění pomocí šroubů.







Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5 - 2,5 mm²).

Přístroj splňuje uvedený stupeň krytí při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.

Uvedený stupeň krytí je zajištěn pouze při zavřeném víčku.

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 bílá	6619T-A06995 500
 matná bílá	6619T-A06995 240
 šedá	6619T-A06995 241
 pudrová	6619T-A06995 242
 olivová	6619T-A06995 243
 greige	6619T-A06995 244