

Zásuvka jednonásobná IP44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem

Kód produktu 6619T-A06995 500

Design Zoni®

Řazení 2P+PE

Varianta bílá



POPIS

Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901T-A.. ..).

Pro zajištění uvedeného stupně krytí se doporučuje montáž maximálně do trojnásobných rámečků.

Stupeň krytí: IP 44

16 A, 250 V AC

Upevnění pomocí šroubů.







Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5 - 2,5 mm²).

Přístroj splňuje uvedený stupeň krytí při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.

Uvedený stupeň krytí je zajištěn pouze při zavřeném víčku.

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Matná Bílá	6619T-A06995 240
 Šedá	6619T-A06995 241
 Pudrová	6619T-A06995 242
 Olivová	6619T-A06995 243
 Greige	6619T-A06995 244
 Matná Černá	6619T-A06995 237