

# Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem

**Kód produktu** 5519E-A02397 01

**Design** Time®, Element®

**Řazení** 2P+PE

**Varianta** bílá / ledová bílá

**Status** Výběh



## POPIS

IP 40







16 A, 250 V AC

Upevnění šrouby.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>).

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

## DALŠÍ VARIANTY

	Varianta	Kód produktu
	bílá / bílá	5519E-A02397 03
	titanová	5519E-A02397 08
	starostříbrná	5519E-A02397 32
	šampaňská	5519E-A02397 33
	antracitová	5519E-A02397 34
	ocelová	5519E-A02397 36