

# Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem

**Kód produktu** 5519E-A02397 33

**Design** Time®, Time® Arbo

**Řazení** 2P+PE

**Varianta** šampaňská

**Status** Výběh



## POPIS

IP 40

16 A, 250 V AC

Upevnění šrouby.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>).

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

## DALŠÍ VARIANTY

	Varianta	Kód produktu
	titanová	5519E-A02397 08
	starostříbrná	5519E-A02397 32
	antracitová	5519E-A02397 34