

# Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami

**Kód produktu** 5519E-A02357 03

**Design** Element®, Time®

**Řazení** 2P+PE

**Varianta** bílá / bílá

**Status** Výběh



## POPIS

IP 40







16 A, 250 V AC

Upevnění šrouby.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>).

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 bílá / ledová bílá	5519E-A02357 01
 titanová	5519E-A02357 08
 starostříbrná	5519E-A02357 32
 šampaňská	5519E-A02357 33
 antracitová	5519E-A02357 34
 ocelová	5519E-A02357 36