

# Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami

**Kód produktu** 5519E-A02357 33

**Design** Time®, Time® Arbo

**Řazení** 2P+PE

**Varianta** šampaňská

**Status** Výběh



## POPIS

IP 40



16 A, 250 V AC

Upevnění šrouby.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>).

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Titanová	5519E-A02357 08
 Starostříbrná	5519E-A02357 32
 Antracitová	5519E-A02357 34
 Ocelová	5519E-A02357 36