

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami

Kód produktu 5519H-A02357 68

Design Levit®M

Řazení 2P+PE

Varianta perleťová / ledová bílá

Status Výběh



POPIS

IP 40




16 A, 250 V AC

Upevnění šrouby.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 onyx / kouřová černá	5519H-A02357 63
 ocelová / kouřová černá	5519H-A02357 69
 titanová / kouřová černá	5519H-A02357 70