

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami

Kód produktu 5519H-A02357 68

Design Levit®M

Řazení 2P+PE

Varianta perleťová / ledová bílá

Status Výběh



POPIS

IP 40




16 A, 250 V AC

Upevnění šrouby.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Onyx / Kouřová Černá	5519H-A02357 63
 Ocelová / Kouřová Černá	5519H-A02357 69
 Titanová / Kouřová Černá	5519H-A02357 70