

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami

Kód produktu 5519H-A02357 70

Design Levit®M

Řazení 2P+PE

Varianta titanová / kouřová černá

Status Výběh



POPIS

IP 40




16 A, 250 V AC

Upevnění šrouby.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

DALŠÍ VARIANTY

	Varianta	Kód produktu
	onyx / kouřová černá	5519H-A02357 63
	perleťová / ledová bílá	5519H-A02357 68
	ocelová / kouřová černá	5519H-A02357 69