

# Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami

**Kód produktu** 5519M-A02357 42

**Design** Neo®

**Řazení** 2P+PE

**Varianta** bílá / ledová zelená

**Status** Výběh



## POPIS

IP 40

16 A, 250 V AC

Upevnění šrouby.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>).

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

## DALŠÍ VARIANTY

	Varianta	Kód produktu
	bílá / ledová bílá	5519M-A02357 01
	bílá / ledová modrá	5519M-A02357 41
	bílá / ledová oranžová	5519M-A02357 43
	bílá / ledová šedá	5519M-A02357 44
	grafitová / ledová bílá	5519M-A02357 61