

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami

Kód produktu 5519M-A02357 61

Design Neo®

Řazení 2P+PE

Varianta grafitová / ledová bílá



POPIS

IP 40






16 A, 250 V AC

Upevnění šrouby.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 bílá / ledová bílá	5519M-A02357 01
 bílá / ledová modrá	5519M-A02357 41
 bílá / ledová zelená	5519M-A02357 42
 bílá / ledová oranžová	5519M-A02357 43
 bílá / ledová šedá	5519M-A02357 44