

# Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami

**Kód produktu** 5519M-A02357 71

**Design** Neo® Tech

**Řazení** 2P+PE

**Varianta** ocelová / teracotta

**Status** Výběh



## POPIS

IP 40




16 A, 250 V AC

Upevnění šrouby.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>).

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 titanium / onyx	5519M-A02357 72
 steel / titanium	5519M-A02357 73
 onyx / titanium	5519M-A02357 74