

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami

Kód produktu 5519M-A02357 73

Design Neo® Tech

Řazení 2P+PE

Varianta ocelová / titanová

Status Výběh



POPIS

IP 40




16 A, 250 V AC

Upevnění šrouby.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 titanová / onyx	5519M-A02357 72
 ocelová / teracotta	5519M-A02357 71
 onyx / titanová	5519M-A02357 74