

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami

Kód produktu 5519E-A02357 32

Design Time®, Time® Arbo

Řazení 2P+PE

Varianta starostříbrná

Status Výběh



POPIS

IP 40







16 A, 250 V AC

Upevnění šrouby.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Bílá / Ledová Bílá	5519E-A02357 01
 Bílá / Bílá	5519E-A02357 03
 Titanová	5519E-A02357 08
 Šampaňská	5519E-A02357 33
 Antracitová	5519E-A02357 34
 Ocelová	5519E-A02357 36