

# Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami

**Kód produktu** 5519E-A02357 36

**Design** Time®, Time® Arbo

**Řazení** 2P+PE

**Varianta** ocelová

**Status** Výběh



## POPIS

IP 40







16 A, 250 V AC

Upevnění šrouby.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>).

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 bílá / ledová bílá	5519E-A02357 01
 bílá / bílá	5519E-A02357 03
 titanová	5519E-A02357 08
 starostříbrná	5519E-A02357 32
 šampaňská	5519E-A02357 33
 antracitová	5519E-A02357 34