

# Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami

**Kód produktu** 6619T-A06657 241

**Design** Zoni®

**Řazení** 2P+PE

**Varianta** šedá



## POPIS

Stupeň krytí: IP 40







16 A, 250 V AC

Upevnění šrouby.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>).

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

## DALŠÍ VARIANTY

| Varianta  | Kód produktu     |
|---|------------------|
|  bílá          | 6619T-A06657 500 |
|  matná bílá   | 6619T-A06657 240 |
|  pudrová     | 6619T-A06657 242 |
|  olivová     | 6619T-A06657 243 |
|  greige      | 6619T-A06657 244 |
|  matná černá | 6619T-A06657 237 |