

# Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami

**Kód produktu** 6619T-A06657 243

**Design** Zoni®

**Řazení** 2P+PE

**Varianta** olivová



## POPIS

Stupeň krytí: IP 40







16 A, 250 V AC

Upevnění šrouby.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>).

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

## DALŠÍ VARIANTY

	Varianta	Kód produktu
	bílá	6619T-A06657 500
	matná bílá	6619T-A06657 240
	šedá	6619T-A06657 241
	pudrová	6619T-A06657 242
	greige	6619T-A06657 244
	matná černá	6619T-A06657 237