

# Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami

**Kód produktu** 6619B-A0635782

**Design** Future® linear, Solo®, Solo® carat

**Řazení** 2P+PE

**Varianta** slonová kost



## POPIS







IP40.

16 A, 250 V AC

Upevnění šrouby.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>).

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 antracitová	6619B-A0635781
 hliníková stříbrná	6619B-A0635783
 studio bílá	6619B-A0635784
 ušlechtilá ocel	6619B-A06357866
 mechová bílá	6619B-A06357884
 mechová černá	6619B-A06357885